

Siphon P pivotant

avec union souple et
bouchon de dégorgement

Caractéristiques du produit:

- Coude pivotant breveté s'inclinant pour s'adapter à une tuyauterie mal alignée ou à un raccord décalé.
 - Joint d'étanchéité en polyéthylène.
 - Réduit le temps d'installation.
- Le regard, muni d'un bouchon et d'une ouverture de grand diamètre, facilite le nettoyage. Pas besoin d'outils.
- Compatible avec les autres raccords ABS-DWV.



ABS-DWV

Description	Code de produit HomeRite	CUP	Unités/carton	
Siphon P pivotant avec union de dégorgement	027012	622454255586	35	


produits
HomeRite^{MD}
IPEX

6665 chemin Saint-François Saint Laurent, QC H4S 1B6
Tél. 800.363.4343 Télécopieur: 514.337.7886



Ne ressemble à aucun autre siphon P offert sur le marché!

Le raccord union à rotule et à joint d'étanchéité facilite le travail comme jamais auparavant, même dans les conditions d'installation les plus difficiles:



- permet une rotation du coude du siphon P jusqu'à 10° par rapport à la verticale, dans n'importe quelle direction (sauf droit en arrière), ce qui permet de donner à la tuyauterie d'évacuation la bonne pente.

- permet au client de surmonter les problèmes d'installation dus, par exemple, à une tuyauterie mal alignée ou à un raccord décalé. Pour les travaux de rénovation, l'entrepreneur expérimenté aime cette solution simple et rapide permettant de «corriger les erreurs des autres».

Autres caractéristiques et avantages

- Raccordement étanche avec joint en polyéthylène.
- Écrou union surdimensionné, que l'on peut serrer à la main, pour une étanchéité positive. Comme on n'utilise pas de clé, il y a moins de risques de dommages ou de fuites.
- Regard de nettoyage de très grand diamètre se dévissant sans outils.
- Siphons de grande taille permettant de recevoir des objets perdus (anneaux, etc.) sans réduire le débit d'évacuation.

Un véritable champion! Des essais d'étanchéité sur des installations comportant des défauts d'alignement ont montré que le siphon P pivotant dépassait les performances des meilleurs siphons P offerts sur le marché nord-américain.

Conseils de merchandisage :

1. À placer à côté d'autres siphons P dans une boîte ou un casier.
2. Accrocher un échantillon du produit à un câble relié à l'étagère pour montrer comment il pivote.
3. Lorsqu'un client bricoleur vous pose une question sur un siphon P, demandez-lui s'il se rappelle ou non que la tuyauterie d'évacuation sur laquelle il veut travailler présente un défaut d'alignement. Mettez-lui un siphon P pivotant dans les mains en lui indiquant qu'il pourra travailler en utilisant un raccord standard, même sur une installation de mauvaise qualité, ou encore qu'il n'aura pas à revenir au magasin acheter l'article qu'il a déjà en main.

Matériau : ABS - compatible avec les tuyaux et raccords en ABS. À installer en utilisant de la colle pour ABS.

Approbations : certification CSA, enregistré IAPMO et NSF.

		L x l x H	
Dimensions:	cm	19,1 x 17,1 x 7,6	
	po	7,5 x 6,75 x 2,00	
Dimensions d'un carton:	cm	41,9 x 30,5 x 43,2	
	po	16,5 x 12,0 x 17,0	

Poids unitaire:	kg	0,220
	lb	0,500
Poids d'un carton:	kg	8,20
	lb	18,00